


# Smyline


スマイライン



他のお部屋もみてください  
普段と様子が違う部屋はあ  
りませんか

## オプション機器

オプションのボタン、センサー、カメラでお家の中のあちこちをみまもることが出来ます



オプション設置例

Smyline本体を置かないお部屋のみまもりができます

ワイヤレスなので設置場所の自由度が高く活動に適した配置ができます

- ・お風呂場、トイレからの連絡用に・・・
- ・別のお部屋での活動状況把握に・・・
- ・玄関の出入り検出用に・・・

- Smyline本体 (徘徊検出の参考)
- ワイヤレスレシーバ
- ワイヤレスコールボタン
- ワイヤレス人感センサー
- ワイヤレスドアセンサー
- ワイヤレスネットワークカメラ (市販品をテザリングでSmylineに接続)

- ※1 ボタン、センサーの設置に際しては必ずワイヤレスレシーバが必要です
- ※2 ボタン、センサーは付属の両面テープ又はネジで取り付けてください
- ※3 ボタン、センサーの設置は組み合わせ自由でトータル3台まで設置可能、それ以上の設置はご相談下さい
- ※4 ワイヤレスレシーバがひとつのオプション機器受信中でLEDフラッシュ中は他のオプション機器の受信は出来ません (同時検出不可)
- ※5 カメラを見るPCのOSはWindowsが推奨されておりMacOSを使用することはできません (詳細はお問い合わせください)

- Smyline本体、ワイヤレスネットワークカメラ
- ワイヤレスレシーバ (各1台)
- 機器1・・・ワイヤレスコールボタン (2台)
- 機器2・・・ワイヤレスドアセンサー (1台)
- 機器3・・・ワイヤレス人感センサー (2台)

<p>型番:CTS-90</p> <p>ワイヤレスレシーバ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オプション機器の受信用</li> <li>・受信中ブルーLEDフラッシュ</li> <li>・Smylineに専用ケーブルで接続</li> <li>・300MHz帯特定小電力</li> <li>・電源: Smylineより供給</li> <li>・外形: 63(W)x96(H)x33(D)mm</li> <li>・重量: 90g</li> </ul>
<p>型番:CTS-91</p> <p>ワイヤレスコールボタン</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボタン押下をみまもり側に通知</li> <li>・大型ボタン、防水型: JIS保護等級7</li> <li>・300MHz帯特定小電力</li> <li>・電源: 単4アルカリ電池X2(付属)</li> <li>・電池寿命 約1年</li> <li>・外形: φ 68x26(H)mm</li> <li>・重量: 40g(電池除く)</li> </ul>
<p>型番:CTS-92</p> <p>ワイヤレス人感センサー</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人の動きを赤外線で検知</li> <li>・検知範囲調整可能</li> <li>・300MHz帯特定小電力</li> <li>・電源: 単4アルカリ電池X3(付属)</li> <li>・電池寿命 約半年</li> <li>・外形: 50(W)x83(H)x64(D)mm</li> <li>・重量: 82g(電池除く)</li> </ul>
<p>型番:CTS-93</p> <p>ワイヤレスドアセンサー</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドアのオープンを検知</li> <li>・300MHz帯特定小電力</li> <li>・電源: ボタン電池CR2032X2(付属)</li> <li>・電池寿命 約1年</li> <li>・外形: 46(W)x74(H)x23(D)mm</li> <li>・重量: 39g(電池含む)</li> </ul>
<p>ワイヤレスネットワークカメラ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・赤外線で夜間のみまもれる</li> <li>・IEEE802.11b/g/n</li> <li>・VGA(480×640)/QVGA(240×320)</li> <li>・電源: ACアダプター(付属)</li> <li>・外形: 100(W)x129(H)x103(D)mm</li> <li>・重量: 300g</li> <li>・スマートフォン、PC(Windowsのみ)でのモニタが可能です</li> </ul>

# みまもり側表示例


## ワイヤレスセンサー

みまもり端末に設置されている、ワイヤレスセンサー（人感・ドア）のデータをグラフや一覧表で確認できます。  
 ※ワイヤレスセンサー（人感・ドア）は、オプション機器です。

表示日付: 2015年08月28日

表示時間: 最新 6時間前〜 12時間前〜 24時間前〜 一覧表

【グラフ】 ※各センサーの検知を10段階で示しています。




### <凡例の説明>

クレドール: みまもり端末の人感センサーです。  
 機器2 (人感): 「台所」のワイヤレス人感センサーです。  
 機器3 (ドア): 「玄関」のワイヤレスドアセンサーです。

### <注意>

検知動作「する」の設定の機器で、正常にセンサーデータが報告されている場合、グラフ表示されます。

おうち  
 全体的様子が  
 わかって  
 安心だな



お問い合わせ先 下記メールアドレスへお問い合わせください

cts.info@hybridsystem.jp

http://www.hybridsystem.jp



# グラフとメールでオプション機器によるモニタ結果をみまもる側のご家族に知らせます

トップページ > みまもり通知履歴一覧

## みまもり通知履歴一覧


みまもり端末から届いた「みまもり通知」の履歴の確認と削除が行えます。

※この一覧はみまもり通知が届いた時間と通知メールの種類が確認できるもので、「みまもりメール」の内容ではありません。

表示日付: 2015年08月

1 2 3 4 5

No.	通知日時	通知メール ※詳細
1	2015/08/28 17:58	ワイヤレス人感センサー (台所)
2	2015/08/28 16:57	ワイヤレスドアセンサー (玄関)
3	2015/08/28 16:27	連絡が欲しい (トイレ)
4	2015/08/27 15:13	連絡が欲しい
5	2015/08/26 08:26	人感センサー検知
6	2015/08/26 07:35	人感センサー未検知



自治体、施設や団体でのご利用に関してはお気軽にご相談ください



## ハイブリッドシステム株式会社

本社 〒940-0874 新潟県長岡市永田2-4-15  
 東京センター 〒135-0032 東京都江東区福住1-13-2 HSCビル  
 青森センター 〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地26-1 NTTビル

63CTS02A201512-01